




HM-7J



HM-20J

탁상형 pH메타

MODEL : HM - 7J

특징

- 아나로그 눈금으로 표시 됩니다
(pH3.5에서 pH10.5까지 두배의 눈금간격으로 볼 수 있음)
- 산화환원전위(ORP) 측정도 가능(ORP 전극은 Option임)
- mV shift 기능 장착되어 있습니다
- 저렴한 가격과 콤팩트한 디자인 (탁상형)으로 보급합니다

탁상형 pH메타

MODEL : HM - 20J

특징

- 측정치를 읽기 편한 Digital로 표시됩니다
- 산화환원전위(ORP) 측정도 가능 (ORP전극은 Option임)
- mV shift 기능 장착되어 있습니다
- 저렴한 가격과 콤팩트한 디자인 (탁상형)으로 보급합니다

050-222-9933

규격

MODEL		HM - 7J	HM - 20J
측정 방법		Glass 전극법	Glass 전극법
표시		Analog Meter (pH, mV 절환)	LCD Digital (pH, mV 절환)
측정 범위	pH	범위	pH 0~14
		분해능	0.1 pH
	pH 확대	범위	pH 3.5~10.5
		분해능	0.05 pH
mV	범위	0~±700mV	0~±1,999mV
	분해능	10mV	1mV
재현성	pH	±0.05 pH	±0.01 pH±1digit
	pH확대	±0.025 pH	—
	mV	±10mV	±1mV±1digit
아나로그 출력	pH	±700mV (pH 0~14)	
	mV	±350mV (0~±700mV)	±1V(0~±1,999mV)
온도보상		ATC (자동온도보상) : 0~100°C	
교정 방법		수동(임의점)	
전원		AC 100V/DC 겸용 (1.5Batt.x2개)	
본체 크기		148×74.5×220.5mm	148×74.5×220.5mm
본체 무게		약 0.7kg	약 0.65kg
표준부속품		전극 GST-5711C 1EA, 표준액 4.01 6.86 각병(500ml), KCL 3.3mol(50ml) 1EA, 전극 Holder 1EA, 전극 Attachment, 전극 Stand, Stand 봉, PE Beaker(150ml) 3EA, 온도계 1EA, 전원 Cord, 어스선, 취급설명서	
Option		ORP 전극 : PS-5111C	

TOADKK사는 수질측정에 필요한 고신뢰성/고성능의 각종 센서를 제공합니다

Strong & Float-pH전극

Strong 깨지기 어려운 유리 전극으로 안심하고 측정할 수 있다

- 당사독자의 기술력에 의해서 선단부의 강도를 증가시킨 전극을 만들었습니다(당사비교 10배 이상)

Float 내부액의 농도가 한 눈으로 알 수 있는 Float를 내장하였습니다

- 안정하고 정확한 pH측정을 하는데는 비교내부액농도가 일정인 것이 중요합니다. Float의 상태에 의해서 내부액의 교환상태를 한눈에 판단할 수 있고 항상 안정한 측정관리를 할 수 있습니다

은이온트랩비교전극 측정성을 게다가 강화

- 당사 고성능비교전극에 은이온트랩기능을 수돗물 등 완충성이 적은 용액과 알카리용

