

Digital Leader

금은 보석용 저울
GD-103



0.001ct에서 100ct 까지 측정 가능,
0.001ct의 재현성
쉬운 작동법과 반응시간
Backlight Display
serial interface 장착 (RS-232C)
오랜 시간 사용하셔도 잘 변하지 않는 Monolithic cell
제품 사이즈 : 200 x 700 x 233(H) mm

금,은과 저울

GBB14202S-OCE



- 저울의 최고등급인 1등급 저울로써 사토리우스만의 특별한 기술로 제작된 금,은과 계량 저울
- 외부 환경에 자가 대응하는 isoCAL 기능 및 자동 캘리브레이션
- 고분해능의 컬러 터치스크린 디스플레이(MSA)로 쉽고 편리한 작동 편의성 제공 (USB, RS232C 인터페이스,P2/2 제공)
- 모놀리틱 셀을 사용하여 비교할 수 없는 정밀도를 보장 자체 교정을 실행하는 인공지능적 기능 장착
- 금과 무역에 관한 법률에 준수하여 서로 신뢰할 수 있는 공식적인 계량값 (grams, ounces) 제시
- 국제법정계량기구(OIML) 인증과 유럽연합 입법지침에 준수
- 자동 계수기능 모드를 연속적으로 설정시 연속으로 시리얼 넘버를 부여

050-2222-2222

금은 보석용 balances

| Model | 최대용량 | 최소표시 | 계량판 크기 | Cal | 소비자가 |
|---------------|-------------|---------------|--------|----------|-----------|
| GD-103 | 20g / 100ct | 0.2mg/0.001ct | φ 90 | External | 2,462,000 |
| GBB14202S-OCE | 14200g | 0.01g | - | Internal | 7,385,000 |

금은 보석용 현미경

AXTX-5C



AXTX-5C 실제 현미경은 전체적으로 우수한 광학 시스템 하에 설계되어 높은 해상도의 직립상 이미지를 제공합니다.
전기 관련 공장, 학교 실험실, 세공, 가정 등에서 사용하기에 적합합니다.

360° 회전 가능한 쌍안헤드
40~60 배율 조절
epi, 투영 조명

| Model | 접안렌즈 | 대물렌즈 | 소비자가 |
|---------|-------|------|---------|
| AXTX-5C | WF20X | 2x | 462,000 |
| | WF20X | 3x | 462,000 |
| | WF20X | 4x | 462,000 |

금은 보석용 현미경

AXGI-6



LED Point 조명을 이용하여 보석 세공하는데 있어 최적의 시야를 확보
6V/20W 할로겐 램프
0°~325°회전 가능한 쌍안헤드
0~38°회전 가능한 스탠드
기본 15배율의 접안렌즈와 다양한 대물렌즈 삽입으로 원하는 배율 조절

| Model | 접안렌즈 | 대물렌즈 | 소비자가 |
|--------|-------------|---------|-----------|
| AXGI-6 | WF15X (φ16) | 0.8x,5x | 3,080,000 |

* 12 ~ 75 배 사용