


측정 속도가 빠르고 새로운 디자인의 백도계로 시료 Case에 시료를 넣고 측정부에 끼워넣는 간단한 방법



C-100

마이크로 프로세서에 의해 자동으로 감도 조절이 이루어지며 정미 공장용으로 많이 사용



C-300

● ● ● 규 격

MODEL	C-100
측 정 방 식	반사율 측정법
측 정 범 위	0 ~ 110
분 해 능	0.1
표 시 기	Digital 표시 (LED 채용)
사 용 광 원	광학용 W-Lamp 채용
검 출 기	Photo-Diode 채용
전 원	AC 100V 50/60Hz
크기 · 무게	300×530×100mm / 8.0kg
부 속 품	시료 Case 1개, 시료 접시 1개 Filter R, G, B 각1개

*Option : 전용 프린터 (MODEL : VZ-300)

백도 측정기

MODEL : C-100

● ● ● 특 징

- 밀가루, 전분, 약품, 시멘트 등 거의 모든 분체 류의 백도를 측정할 수 있습니다
- 시료 Case에 시료를 넣고 측정부에 끼우면 바로 Digital로 측정치를 표시하여 줍니다
- 내장된 Microprocessor에 의해 자동으로 감도를 조절하므로 간단히 정확한 측정을 할 수 있습니다
- 정도가 우수하고, 측정 속도가 매우 빠르며, 사용하기가 간단한 최고의 백도 측정 장비이며, Option으로 Printer를 부착하여 측정치, 평균치 등의 Print 및 Data 관리가 가능합니다

● ● ● 응용분야

- 제분공장의 밀가루 품질 관리용
- 약품 및 화공약품의 품질 관리용
- 화장품 및 시멘트 공장의 품질 관리용

백도 측정기

MODEL : C-300

● ● ● 특 징

- 일본 공업 규격 JIS Z-8722에 준하는 측정 방법을 적용한 쌀 전용 백도 측정기입니다
- 일정량의 쌀을 시료 Case에 넣고 측정부에 끼우면 바로 Digital로 측정치를 표시하여 줍니다
- 내장된 Microprocessor에 의해 자동으로 감도를 조절하므로 간단히 정확한 측정을 할 수 있습니다
- Option으로 Printer를 부착하여 측정치, 평균치 등의 Print 및 Data 관리가 가능합니다

● ● ● 응용분야

- 정미 공장의 도정 공정 관리용
- 종묘회사의 쌀 품종연구 개발용
- 쌀 수매 시 품질 평가용

● ● ● 규 격

MODEL	C-300
측 정 방 식	반사율 측정법
측 정 범 위	5 ~ 70
분 해 능	0.1
표 시 기	Digital 표시 (LED 채용)
사 용 광 원	광학용 W-Lamp 채용
검 출 기	Photo-Diode 채용
전 원	AC 100V 50/60Hz
크기 · 무게	300×530×100mm / 8.0kg
부 속 품	시료 Case 1개, 시료 접시 1개 Filter B 1개

*Option : 전용 프린터 (MODEL : VZ-300)